









Caratteristiche principali

- destinato all'essiccazione di campioni contenenti quantità significative di umidità (fino al 100%),
- tempo di asciugatura ultra-breve rispetto ai tradizionali analizzatori di umidità e ai metodi di asciugatura standard,
- tecnologia a base di microonde,
- riscaldamento uniforme dell'intera superficie del campione,
- elaborato database di programmi di essiccazione,
- modalità di finitura: manuale, automatica, definita dal tempo, definita dall'utente,
- report avanzati, grafici temporali e statistici,
- funzionamento semplice grazie al touch screen.

Funzioni

	Modalità essiccazione		Essiccazione dei campioni		Determinazione della massa secca
	Essiccazione a microonde		Analisi del contenuto di umidità		

Modello		Portata	d	Accuratezza di lettura	
PMV 50.5Y	• •	50 g	0.1 mg	0.05%	